

Autodesinfektion **HYDROMAC** **CD 500**



DESINFIZIEREN

Autodesinfektion

HYDROMAC

CD 500

Einfache Handhabung:

Das Autodesinfektionsgerät zeichnet sich durch eine unkomplizierte Bedienung aus. Durch den Anschluss an Druckluft und die Montage des Desinfektionsmittels ist das Gerät schnell einsatzbereit.

Flexible Anbringung:

Das Gerät bietet die Möglichkeit, es über die Seitenscheibe aufzuhängen. Dadurch wird eine effektive Desinfektion des Innenraums ermöglicht.

Präzise Desinfektionstechnologie:

Mithilfe einer raffinierten, eigens dafür entwickelten Düse wird feinst mögliches Aerosol erzeugt. Dieses wird im Innenraum verteilt, um eine wirkungsvolle Desinfektion zu gewährleisten.

Geringer Verbrauch:

Das Gerät verbraucht lediglich 10 ml/min (+/- 1.7 ml/min) Desinfektionsmittel, was eine effiziente Nutzung und kostensparende Anwendung ermöglicht.

Optimierter Luftdruck:

Mit einem Arbeitsluftdruck von 2.5-3 bar arbeitet das Gerät effektiv. Die erforderliche Druckluftzuleitung muss dabei einen Druck zwischen mindestens 4 bar und maximal 8 bar aufweisen.

Effektive Aerosolverteilung:

Die ausgefeilte Technologie sorgt dafür, dass das feine Aerosol gleichmäßig im Innenraum verteilt wird, um eine umfassende Desinfektion zu gewährleisten.

Technische Daten

Gewicht [kg]	0.9
Abmessung (LxBxH) [mm]	190 x 170 x 225
Betriebstemperatur [°C]	0 bis 50
Wirkstofftank Volumen [l]	0.5
Ausbringmenge [ml/min]	10 (+/- 1.7)
Luftdruckanschluss [bar]	Min. 4 / Max. 8
Betriebsdruck [bar]	2.5 – 3
Luftdruckverbrauch [l/min]	40